PRODUKTINFORMATION

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Footmaster
Type	Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t	200 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	90 °C
Byggehøjde	115 mm
Samlet bredde	90 mm
Samlet vægt	3,06 kg

GAFFEL

Udladning	35 mm
Udfaldsradius	75 mm
Udfaldsdiameter	150 mm
Dome-diameter	72 mm

HJUL

Hjulbanemateriale	Dobbelt flange med Sporkrans
Leje	Ikke-bearbejdet Nav
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	23 mm
Fælgbredde	23 mm

MONTERING

Pladelængde	100 mm
Pladebredde	100 mm
Længde på pladehul (minimum)	78 mm
Længde på pladehul (maksimum)	64 mm
Pladehulbredde (minimum)	78 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	64 mm
Pladehullets diameter	10,5 mm


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH