INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

AGILA

2477PJO075P40

EAN 4031582050370



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●●○
Nodilums	●●●○○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	75 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	150 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	100 mm
Kopējais platums	43 mm
Kopējais svars	0,3 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	24 mm
Pagrieziena rādiuss	80 mm
Grozāms savienojums	160 mm
Kupola diametrs	43 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetto piano
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	75 mm
Protektora platums	25 mm
Korpusa platums	25 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Kvadrātveida plāksne
Plāksnes garums	60 mm
Plāksnes platums	60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	38 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	48 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	38 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	48 mm
Plāksnes atveres diametrs	6,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2477PJO075P40


EAN 4031582050370

Pasūtījuma numurs 00003359

Produkta rasējumi







© Copyright 2026 TENTE International GmbH