

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884

Número de comanda 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Sintètiques termoplàstiques, Resistent a la calor
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Sec amb Bush
Roda de color	Negre
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	25 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	8 mm
Longitud del cub	27 mm
Corporació ample	25 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	80 Shore D

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ○ ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech heat
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	50 kg
Inoxidable	✓
Tracidad de carga estàtica	100 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	134 °C
Pes total	0,084 kg

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884

Número de comanda 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

