

LINEA LIGHT

5925UOH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403992



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Linea light
Type de boîtier	Roulette pivotante à blocage de roue
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	68 mm
Largeur totale	46 mm
Poids	0,104 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	65 mm
Largeur du bandage	13,9 mm

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	67 mm
Diamètre d'encombrement	134 mm
Diamètre du dôme	23 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	10 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award

LINEA LIGHT

5925UOH065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582403992



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

