

# KARRA

9682TOO200P63 CL67

EAN 4031582316018

Номер замовлення 00830637



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність ролону	● ● ● ● ●
Шум руху	● ● ○ ○ ○
Атриція	● ● ● ● ●
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Карра
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Обвантажопідйомність 4 км/год	1200 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	1000 kg
Статичний Вантажопідйомність	2000 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	245 mm
Загальна ширина	116 mm
Загальна вага	4,51 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , важкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Виля Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	59 mm
Радіус повороту	160 mm
Поворотне з'єднання	320 mm
	✓
Діаметр ковпачка	111 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	135 mm
Ширина тарілки	110 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

**KAPPA**

9682TOO200P63 CL67

EAN 4031582316018

Номер замовлення 00830637



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# КАРРА

9682TOO200P63 CL67

EAN 4031582316018

Номер замовлення 00830637



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

