

ALPHA STAINLESS

8470UFD100P62

EAN 4031582346787
Objednávací číslo 00035151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●○

Odolné vůči korozi ●●●●●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha stainless
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	160 kg
Nerezové	✓
Statická Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	128 mm
Stavební výška	75 mm
Celková hmotnost	0,769 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Valivé ložisko, Nerezové
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	34 mm
Šířka středu kola	34 mm
Tvrdość Běhoun (A)	63 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Nerezové ocel
Vyosení	41 mm
Poloměr otáčení	91 mm
Průměr otáčení	182 mm
Poloměr otáčení	75 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	105 mm
Šířka plotny	85 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	60 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	9 mm

ALPHA STAINLESS

8470UFD100P62

EAN 4031582346787
Objednáací číslo 00035151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

