INFORMACE O PRODUKTU

LINEA

5941XSP100P51 RAL9002

EAN 4031582352351



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●●●
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●●○
Odolné vůči korozi	●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea
Typ	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	120 kg
Elektrické vodivé	Ano
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	240 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	124 mm
Stavební výška	82 mm

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva vidlice	Šedá bílá (RAL9002)
Vyosení	32 mm
Poloměr otáčení	52 mm
Průměr otáčení	216 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	20 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Shore A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	95 mm
Šířka plotny	70 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	50 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

5941XSP100P51 RAL9002

EAN 4031582352351

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Výkresy produktu



Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH