

OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Omikron twin
하우징 유형	고정 캐스터
표준	유사한 EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	3000 kg
6km/h에서의 적재 용량	2400 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	4500 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	325 mm
전체 너비	154 mm
전체 체중	21.11 kg

하우징

주택 자재	주철 또는 단조철, 무거움
Fork 외형	트윈 휠 하우징
색상	투명 코팅
Lubrication nipple	1
돔 직경	160 mm

휠

차체 재질	주물
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	허니 옐로우(RAL1005)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	250 mm
트레드 폭	50 mm
차체 너비	50 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
트레드의 경도(D)	42 Shore D

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	200 mm
플레이트 너비	160 mm
플레이트 홀 길이(최대)	120 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	160 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	120 mm
플레이트 구멍 직경	15 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988

주문 번호 00801478

제품 도면



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

