ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Basetech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	35 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	70 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,01 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	38 mm
Протектор	20 mm
Діаметр отвору Вісь	6 mm
Довжина хаба	21,5 mm
Ширина тіла	20 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Номер замовлення 00050767

Креслення продукту



© Copyright 2026 TENTE International GmbH