

## AGILA

2477PJP075P30-11

EAN 4031582050424



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Actuació Roll             | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment    | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nom del producte           | Agila                           |
| Emissions de CO2 (àmbit 3) | 0.85                            |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 75 kg                           |
| Conducció elèctrica        | No                              |
| Inoxidable                 | No                              |
| Tracidad de carga estàtica | 150 kg                          |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                          |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                           |
| Alçada total               | 100 mm                          |
| Àmplia general             | 43 mm                           |
| Pes total                  | 0,31 kg                         |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material d'habitatge | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scamimento giratorio | Dues curses de ball |
| Color                | Passivat blau       |
| Desplaçament         | 24 mm               |
| Scio de giro         | 80 mm               |
| Sterferencia de giro | 160 mm              |
| Dome Dictel          | 43 mm               |

## RODA

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè                   |
| Material de la banda de rodadura    | El cautxú termoplàstic        |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió |
| Roda de color                       | Verd de plata (RAL7001)       |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles        |
| Diàmetralització                    | 75 mm                         |
| Banda de rodadura ample             | 25 mm                         |
| Corporació ample                    | 25 mm                         |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A                    |

## FITACIÓ

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tipus de Fitting        | Forat per a cargol                                                         |
| Pern Diàmetre del forat | 11 mm                                                                      |
| Col·lecció              | Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. |

# AGILA

2477PJP075P30-11

EAN 4031582050424

Número de comanda 00004327

Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

