

NOVATECH

ETP060x20-Ø20 HL12

EAN 4031582419030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Novatech

Typ Kolo

Nosnost 3 km/h 100 kg

Elektrické vodivé Ne

Nerezové Ne

Statická Nosnost 200 kg

Rozsah teploty (minimální) -20 °C

Teplotní rozsah (maximální) 60 °C

Celková hmotnost 0,14 kg

KOLO

Materiál středu Ocel, železo

Materiál běhounu Polyuretan, Odlitý

Ložisko Přesné kuličkové ložisko

Ochranná krytka S ložiskovým pouzdrem

Průměr 60 mm

Šířka Běhoun 20 mm

Průměr otvoru pro šroub 20 mm

Délka náboje 12 mm

Tvrdost Běhoun (A) 92 Obuv A

NOVATECH

ETP060x20-Ø20 HL12

EAN 4031582419030



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

