TERMÉKINFORMÁCIÓK

ALPHA STAINLESS

8478UOD200P63

EAN 4031582333121



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●○○
Kopás	●●●●○
Korrozióálló képesség	●●●●●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha stainless
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	500 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Igen
Statikus teherbírás	1000 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	1,99 kg
Teljes szélesség	115 mm

VÁZ

A ház anyaga	Rozsdamentes acél, nehéz
Villa alakja	Széles
Szín	Rozsdamentes acél

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Tűgörgős csapágy, rozsdamentes
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Természetes fehér
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	140 mm
Talplemez szélessége	115 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8478UOD200P63


EAN 4031582333121

Rendelési szám 00065024

Termékrajzok







© Copyright 2026 TENTE International GmbH