

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171
Bestelnummer 00800110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Verloop	○ ○ ○ ○ ○
Corrosieweerstand	○ ○ ○ ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/u	440 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	190 mm
Totale breedte	128 mm
Totaal gewicht	11,85 kg

WIEL

Lager	Onbewerkte naaf
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Breedte wielkern	35 mm

VORK

Offset	33 mm
Zwenk radius	100 mm
Uitzwenking	200 mm
Diameter koepel	128 mm

BEVESTIGING

Lengte plaat	145 mm
Breedte plaat	145 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	120 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	120 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171
Bestelnummer 00800110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

