

AGILA

2470PJP150R47-36-40

EAN 4031582325546



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Agila
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	188 mm
Poids	1,003 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	32 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Double rangée de billes,
Déport	45 mm
Rayon d'encombrement	120 mm
Diamètre d'encombrement	240 mm

FIXATION

Type de fixation	Fixation expansible synthétique, carrée
Fixation expansible (minimum)	36 mm
Fixation expansible (maximum)	40 mm
Note	Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.

AGILA

2470PJP150R47-36-40

EAN 4031582325546



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

