

NOVATECH

ITP160X50-Ø47X12 CONVEX TFR

EAN 4031582429626



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Novatech
하우징 유형	휠
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	600 kg
6km/h에서의 적재 용량	500 kg
적재 용량 정적	1200 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	0.79 kg

휠

차체 재질	알루미늄
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	160 mm
트레드 폭	50 mm
허브 길이	54 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
볼 베어링 직경	47 mm
볼 베어링 폭	12 mm

NOVATECH

ITP160X50-Ø47X12 CONVEX TFR

EAN 4031582429626



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

