

# LINEA LOW HEIGHT

5945UAP100P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582350678



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Linea low height                |
| Type                         | Zwenkwiel met wielrem           |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 100 kg                          |
| Elektrisch geleidend         | Nee                             |
| Roestvrij                    | Nee                             |
| Statisch Draagvermogen       | 200 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                           |
| Totale hoogte                | 103 mm                          |
| Totale breedte               | 73 mm                           |
| Totaal gewicht               | 0,49 kg                         |

## VORK

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide           |
| Vork Vorm                  | Dubbele vorkwiel    |
| Zwenklager                 | Precisiekogellagers |
| Kleur                      | Grijs wit (RAL9002) |
| Offset                     | 32 mm               |
| Zwenk radius               | 102 mm              |
| Uitzwenking                | 204 mm              |
| Diameter koepel            | 41 mm               |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager                         | Precisiekogellagers    |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes        |
| Diameter                      | 100 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 20 mm                  |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A             |

## BEVESTIGING

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type bevestiging          | Boutgat |
| Diameter boutgat diameter | 8 mm    |

Duitse  
OntwerpersClubInterzum  
AwardIF Design  
Award

# LINEA LOW HEIGHT


5945UAP100P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582350678



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Duitse  
OntwerpersClub



Interzum  
Award



product  
design  
award

IF Design  
Award