

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	○ ○ ○ ○ ○
运动噪音	○ ○ ○ ○ ○
损耗	○ ○ ○ ○ ○
耐腐蚀性	○ ○ ○ ○ ○

核心属性

产品名称	Footmaster
外壳类型	万向脚轮
3 km/h的载重	280 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	280 kg
温度范围 (最低)	-10 °C
最高温度范围	90 °C
总高	82 mm
总宽度	70 mm
总重量	0.7 kg

支架

颜色	白色
偏移量	36 mm
旋转半径	61 mm
转向干涉	122 mm
圆顶直径	70 mm

轮子

轴承	滚柱轴承, 阻尼
轮子颜色	黑色
直径	50 mm
胎面宽度	25 mm
轮体宽度	25 mm

固定件

上板长	73 mm
上板宽	73 mm
上板孔长度 (最大)	58 mm
上板孔宽度 (最大)	58 mm
上板孔直径	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-F-NYN

EAN 4031582413205

订单号 00062068
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

