

ELASTECH

UFC200X46@12X60

EAN 4031582422320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Polyamide
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision, inoxydable
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	46 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Dureté du bandage (A)	64 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	400 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Oui
Capacité de charge statique	800 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	1,33 kg

ELASTECH

UFC200X46@12X60

EAN 4031582422320



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

