

LUMINA

R10-8x10 / 8

EAN 4031582351408



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Стійкість до корозії



ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Lumina
Тип	Акcesуар
ОбВантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Загальна висота	3,5 mm

КОЛЕСО

Вісь	Згинання
------	----------

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з різьбою
Діаметр Стрижень	8 mm