

NOVATECH

ETY 100x20-Ø20 HL14

EAN 4031582318845



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Novatech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	180 kg
Nosivost na 6 km/h	140 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	360 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	0.4 kg

TOCAK

Materijal za telo	Čelik, gvožđe
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj (RS/2RS)
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
Prečnik	100 mm
Širina omotac	20 mm
dimenzija rupa osovina	20 mm
dužina glavnice	14 mm
Širina tela	20 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

