

KAPPA LOAD

9652ITP150P63 CL67

EAN 4031582314847
Broj porudžbine 00827704

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●○

Buka u pokretu ●●●●○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Kappa load
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	650 kg
Nosivost na 6 km/h	520 kg
Statički Nosivost	1300 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	200 mm
Ukupna širina	116 mm
Ukupna težina	4,516 kg

TOCAK

Materijal za telo	Aluminijum
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
štيتnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	150 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

KUCISTE

Materijal	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljuska	siroko, Ojacano
okretni lezaj	kotrljajući lezaj sa kuglom dubokog rasta
Boja	plavo cinkovano
ofset	58 mm
okretni radijus	137,5 mm
Otpor okretanju	275 mm
	✓
Prečnik kupole	111 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	135 mm
Širina ploče	110 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

KAPPA LOAD

9652ITP150P63 CL67

EAN 4031582314847
Broj porudžbine 00827704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

