

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689
Bestelnummer 00032260

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	40 kg
Statisch Draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	66 mm
Totale breedte	43 mm
Totaal gewicht	0,143 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	21 mm
Breedte wielkern	21 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

VORK

Materiaal	Staalplaat, licht
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Enkele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	16 mm
Zwenk radius	41 mm
Uitzwenking	82 mm
Diameter koepel	43 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	59 mm
Breedte plaat	47 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	35 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	46 mm
Diameter bevestigingsgat	6,7 mm

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689
Bestelnummer 00032260



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

