

ELASTECH

IFP 160X50-Ø25

EAN 4031582319828

Numéro de commande 00830803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Aluminium
	souple
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Gris / non marquant
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	68 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ○ ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	350 kg
Capacité de charge à 6 km/h	280 kg
Capacité de charge statique	700 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	1,176 kg

ELASTECH

IFP 160X50-Ø25

EAN 4031582319828

Numéro de commande 00830803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

