

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°

EAN 4031582550405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ● |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Název produktu              | Integral assist                                             |
| Typ                         | Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda    |
| Nosnost 4 km/h              | 150 kg                                                      |
| Elektrické vodivé           | Ne                                                          |
| Nerezové                    | Ne                                                          |
| Kompatibilní s WeAssist     | 1                                                           |
| Statická Nosnost            | 450 kg                                                      |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                                                      |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C                                                       |
| Celková výška               | 183 mm                                                      |
| Stavební výška              | 110,5 mm                                                    |
| Celková hmotnost            | 5,01 kg                                                     |
| Typ ochrany                 | IPX6 (pouze pro elektronické komponenty při instalaci)      |
| Přípustná okolní teplota    | Provozní teplota 5 °C až 40 °C, vlhkost vzduchu 20 % - 80 % |

## UCHYCENÍ

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Materiál pouzdra | Elektrické                  |
| Tvar Vidlice     | Pohon                       |
| Otočné ložisko   | Přesné kuličkové ložisko    |
| Barva vidlice    | Šedá bílá (podobný RAL9002) |
| Vyosení          | 40 mm                       |
| Poloměr otáčení  | 110,5 mm                    |
| Průměr otáčení   | 230 mm                      |

## KOLO

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Materiál středu    | Ocel, železo              |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Odlitý        |
| Ložisko            | Motor Poklice             |
| Barva Běhounu      | břidlicově šedá (RAL7015) |
| Ochranná krytka    | Integrovaný chránič nitě  |
| Průměr             | 150 mm                    |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                     |
| Tvrdost Běhoun (A) | 85 Obuv A                 |

## MONTÁŽ

|              |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ uchycení | Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze |
|--------------|----------------------------------------------------------------|



Ocenění  
Red Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL ASSIST


ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°

EAN 4031582550405

Objednací číslo 900000050  
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





Ocenění  
Red Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°

EAN 4031582550405

Objednací číslo 900000090



Ocenění  
Red Dot  
Design  
Award