

DURATECH SILENT

HUR100X36-Ø12 WHITE

EAN 4031582400687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	阻尼，混合材料
胎面材料	聚酰胺
轴承	滚柱轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	36 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	44 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Duratech silent
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	160 kg
静态载重	320 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总重量	0.4 kg

DURATECH SILENT

HUR100X36-Ø12 WHITE

EAN 4031582400687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

