

AGILA

2470DIK125R07-Ø27-30

EAN 4031582328349



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs | Agila |
| Tip | Rola pivotantă |
| Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 200 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 40 °C |
| Înălțime totală | 163 mm |
| Greutate totală | 1,176 kg |

ROATĂ

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Material pentru corp | Tablă de oțel |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, fără marcaj |
| Lagăr | Rulment cu bile cu con |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 125 mm |
| Benză de rulare | 32 mm |
| Duritatea benzii de rulare (A) | 80 Pe malul A |

FURCA

| | |
|------------------------|----------------------|
| Material | Tablă de oțel, medie |
| FormăFurcă | Larg |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Offset | 41 mm |
| Raza de pivotare | 103,5 mm |
| Interferență pivotantă | 207 mm |

RACORD

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip ajustare | Extensor sintetic, rotund |
| Montaj expansiune (minim) | 27 mm |
| Montaj expansiune (maximă) | 30 mm |
| Indiciu | Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. |

AGILA

2470DIK125R07-Ø27-30

EAN 4031582328349



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

