

# BASETECH

POR080X34-Ø12

EAN 4031582419009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## RODA

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno              |
| Material do piso da roda   | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento                  | Rolamento                  |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios              |
| Diâmetro                   | 80 mm                      |
| Largura do Piso            | 34 mm                      |
| Diâmetro do furo do eixo   | 12 mm                      |
| Comprimento do cubo        | 44,4 mm                    |
| Dureza do Piso (D)         | 65 Shore D                 |

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ● |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Basetech                             |
| Tipo de alojamento                | Roda                                 |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 125 kg                               |
| Capacidade de carga estática      | 250 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                |
| Peso geral                        | 0,102 kg                             |

# BASETECH

POR080X34-Ø12

EAN 4031582419009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

