

## ZETA REVERSE

468BITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582398403

Номер на поръчката 00860899



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ● ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Име на продукта                    | Zeta reverse                                                            |
| Тип корпус                         | Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заклучване по пососка |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване                                        |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 400 kg                                                                  |
| Товароносимост при 6 км/ч          | 320 kg                                                                  |
| Статичен Товароносимост            | 800 kg                                                                  |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                                                                  |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                                                                   |
| Обща височина                      | 164 mm                                                                  |
| Обща ширина                        | 96 mm                                                                   |
| Общо тегло                         | 3,273 kg                                                                |

## КОЛЕЛО

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото    | Алуминий                          |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, Пресовано             |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер             |
| Ос                    | Завинтен с гайка                  |
| Цвят на Колело        | Пътно сиво А (RAL7042)            |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 125 mm                            |
| Ширина на Резба       | 50 mm                             |
| Ширина на тялото      | 50 mm                             |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А                         |

## ВИЛКА

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Материал                    | Стоманен лист, много тежък                        |
| Форма Вилица                | Обхват Закалено                                   |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
| Цвят                        | Синьо покритие                                    |
| Изместване                  | 60 mm                                             |
| Радиус на завъртане         | 161 mm                                            |
| Интерференция при завъртане | 322 mm                                            |
| Диаметър на купол           | 96 mm                                             |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 137 mm            |
| Ширина на плаката                         | 105 mm            |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 75 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 105 mm            |
| Диаметър на отвора на плаката             | 11 mm             |

# ZETA REVERSE

468BITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582398403

Номер на поръчката 00860899



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

