ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373011



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●●●
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●●○
Стійкість до корозії	●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Linea low height
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	90 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	180 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	78 mm
Загальна ширина	58 mm
Загальна вага	0,22 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Колір	Срібно-сірий (RAL7001)
Офсет (Зсув)	23 mm
Радіус повороту	60,5 mm
Поворотне з’єднання	121 mm
Діаметр ковпачка	30 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Протектор	Срібно-сірий (RAL7015)
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7015)
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	75 mm
Протектор	15 mm
Діаметр отвору Вісь	0 mm
Довжина хаба	0 mm
Ширина тіла	15 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	8 mm

Deutscher Konstruktor Club

Нагорода Interzum

IF Дизайн Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373011

Номер замовлення 00770581

Креслення продукту



Deutscher Конструктор Club
Нагорода Interzum
IF Дизайн Award