

# ALPHA

3477POR125P30-13

EAN 4031582305555  
Bestelnummer 00030692

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	150 kg
Statisch Draagvermogen	300 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	155 mm
Totale breedte	75 mm
Totaal gewicht	0,93 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Rollager
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

## VORK

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	40 mm
Zwenk radius	123 mm
Uitzwenking	246 mm
Diameter koepel	75 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	13 mm

# ALPHA

3477POR125P30-13

EAN 4031582305555  
Bestelnummer 00030692



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

