

NOVATECH

FTF250X80-Ø80-5XØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Novatech

Тип Колесо

Диапазон температур (минимальный) -20 °C

Диапазон температур (максимальный) 60 °C

Общий вес 9,043 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Чугун
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Колесо с фланцем
Диаметр	250 mm
Ширина Протектор	80 mm
Диаметр отверстия Ось	80 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Диаметр Круг отверстия	112 mm
Диаметр отверстия	15 mm
Подходит для	komatsu

ФИТИНГ

Количество монтажных отверстий Болт 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

