

ANIKA

5920UAI055L51-10

EAN 4031582406351



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Anika
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	40 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	57 mm
Totale breedte	37 mm
Totaal gewicht	0,07 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Stift, zwenkend
Zwenk radius	47 mm
Uitzwenking	94 mm
Diameter koepel	18 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	55 mm
Breedte Loopvlak	11 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stiftgat voor B10-bevestiging
Diameter boutgat diameter	10 mm

Interzum
Award

ANIKA

5920UAI055L51-10

EAN 4031582406351



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

