PRODUKTINFORMATION

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	○ ○ ○ ○ ○
Kørselsstøj	○ ○ ○ ○ ○
Abrasion	○ ○ ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	○ ○ ○ ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Footmaster
Type	Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t	50 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	50 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	90 °C
Byggehøjde	71 mm
Samlet bredde	57 mm
Samlet vægt	0,32 kg

GAFFEL

Farve	Hvid
Udladning	30 mm
Udfaldsradius	51 mm
Udfaldsdiameter	102 mm
Dome-diameter	57 mm

HJUL

Leje	Rulleleje , dæmpet
Hjul farve	Sort
Diameter	42 mm
Hjulbane bredde	19 mm
Fælgbredde	19 mm

MONTERING

Pladelængde	55 mm
Pladebredde	55 mm
Længde på pladehul (maksimum)	42 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	42 mm
Pladehullets diameter	6,5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


FOOTMASTER


FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120

Bestillingsnummer 00062074

Produkttegninger





© Copyright 2026 TENTE International GmbH