

## LEVINA

5371UAP125P50

EAN 4031582358872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ○

Usure ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Levina                                    |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante à blocage directionnel |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils           |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                                    |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                                    |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                                    |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                                     |
| Hauteur                         | 161 mm                                    |
| Poids                           | 0,69 kg                                   |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide                       |
| Bandage               | Polyuréthane, injecté           |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                  |
| Diamètre              | 125 mm                          |
| Largeur du bandage    | 32 mm                           |
| Dureté du bandage (D) | 40 Shore D                      |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Polyamide                |
| Forme de la chape       | Élancée                  |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Déport                  | 38 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 100,5 mm                 |
| Diamètre d'encombrement | 201 mm                   |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 77 mm                 |
| Largeur de la platine                      | 67 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 56 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 61,5 mm               |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 46,5 mm               |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 51,5 mm               |
| Diamètre des trous de la platine           | 8,5 mm                |

Universal  
Design  
AwardDeutscher  
Designer  
Club

# LEVINA




5371UAP125P50

EAN 4031582358872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES



Universal  
Design  
Award



Deutscher  
Designer  
Club