

# MAXTECH

UAR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323146

Numéro de commande 00007012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Corps de roue            | Polyamide             |
| Bandage                  | Polyuréthane, injecté |
| Roulement                | Roulements rouleaux   |
| Couleur de la roue       | Gris bleu (RAL7031)   |
| Pare-fils                | Sans pare-fils        |
| Diamètre                 | 125 mm                |
| Largeur du bandage       | 32 mm                 |
| Diamètre de l'alésage    | 12 mm                 |
| Longueur de moyeu        | 44,4 mm               |
| Largeur du corps de roue | 32 mm                 |
| Dureté du bandage (A)    | 92 Shore A            |
| Dureté du bandage (D)    | 42 Shore D            |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Maxtech                           |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 200 kg                            |
| Capacité de charge statique     | 400 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -25 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                             |
| Poids                           | 0,27 kg                           |

# MAXTECH

UAR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323146

Numéro de commande 00007012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

