PRODUKTINFORMATION

PURETECH

PIP150x32-Ø8

EAN 4031582356694



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Puretech
Type	Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	80 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	160 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,43 kg

HJUL

Tread hardness	blød
Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, uden afsmitning
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	150 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Aksel Huldiameter	8 mm
Navlængde	36,5 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	75 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PIP150x32-Ø8

EAN 4031582356694

Bestillingsnummer 00038560

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH