

P11-40X17 / 8

EAN 4031582320176



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

**ИЗПЪЛНЕНИЕ**

Устойчив на корозия

**ОСНОВНИ АТРИБУТИ**

Име на продукта	Акcesoар
Тип корпус	Акcesoар
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Статичен Товароносимост	80 kg
Обща височина	8 mm

**ПРИЛЯГАНЕ**

Тип на фитинга	Щифт с L-образна планка
Дължина на плаката	40 mm
Ширина на плаката	17 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	32 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	32 mm
Диаметър на отвора на плаката	4 mm