

R47-24-27 INOX

EAN 4031582428308



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Nom du produit                  | Accessoire |
| Type de boîtier                 | Accessoire |
| Plage de température (minimale) | -10 °C     |
| Plage de température (maximale) | 40 °C      |
| Poids                           | 0,139 kg   |

FIXATION

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Type de fixation              | Fixation expansible synthétique, carrée                                   |
| Fixation expansible (minimum) | 24 mm                                                                     |
| Fixation expansible (maximum) | 27 mm                                                                     |
| Note                          | Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande. |