INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# PURETECH

## PVR100x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442403



La imatge pot diferir del producte original.

### ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●○○ |
| El soroll del moviment | ●●●○○ |
| Atràcia | ●●○○○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●○○ |

### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Puretech |
| Tipus | Aro |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 75 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 150 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Pes total | 0,23 kg |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Polipropilè |
| Material de la banda de rodadura | Goma massissa negres, negres |
| El Bearing | Roamiento de rodillos |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 100 mm |
| Banda de rodadura ample | 35 mm |
| El forat Eix Diàmetre del forat | 12 mm |
| Longitud del cub | 44,4 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 85 Shore A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# PURETECH

PVR100x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582442403

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Plànols del producte




© Copyright 2026 TENTE International GmbH