ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ALPHA STAINLESS

8477UOO100P62

EAN 4031582313093



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●●○
Устойчивость к коррозии	●●●●●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha stainless
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	200 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Да
Грузоподъемность статическая	400 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	128 mm
Общая ширина	75 mm
Общий вес	0,85 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Нержавеющая сталь, тяжелая
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Нержавеющая сталь
Офсет (Смещение)	41 mm
Радиус поворота	123 mm
Поворотное соединение	246 mm
Диаметр купола	75 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Натуральный белый
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	36 mm
Ширина тела	36 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	105 mm
Ширина пластины	85 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	60 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Диаметр отверстия пластины	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA STAINLESS

8477UOO100P62

EAN 4031582313093

Номер заказа 00034799

Чертежи изделия

