

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN

EAN 4031582413137



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	○ ○ ○ ○ ○
Шум от движение	○ ○ ○ ○ ○
Привличане	○ ○ ○ ○ ○
Устойчив на корозия	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Footmaster
Тип	Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч	50 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	50 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	90 °C
Обща височина	71 mm
Обща ширина	57 mm
Общо тегло	0.32 kg

ВИЛКА

Цвят	Бяло
Изместване	30 mm
Радиус на завъртане	51 mm
Интерференция при завъртане	102 mm
Диаметър на купол	57 mm

КОЛЕЛО

Лагер	Ролков лагер, намокрен
Цвят на Колело	Черно
Диаметър	42 mm
Ширина на Резба	19 mm
Ширина на тялото	19 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Диаметър на отворите Болт	8 mm
---------------------------	------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN

EAN 4031582413137

Номер на поръчката 00062075
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

