

# ZETA REVERSE

468SUOP200P63

EAN 4031582398458



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 감원     | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| 제품명            | Zeta reverse                  |
| 하우징 유형         | 스프링이 장착된 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준             | EN12532 - 운송 장비               |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 800 kg                        |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 640 kg                        |
| 적재 용량 정적       | 1600 kg                       |
| 온도 범위(최소)      | -30 °C                        |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C                         |
| 총높이            | 240 mm                        |
| 전체 너비          | 96 mm                         |
| 전체 체중          | 3.187 kg                      |

## 휠

|            |          |
|------------|----------|
| 차체 재질      | 폴리아미드    |
| 트레드 재질     | 휠 차체와 동일 |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링 |
| 차축         | 너트로 고정   |
| 휠 색상       | 내추럴 화이트  |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함 |
| 직경         | 200 mm   |
| 트레드 폭      | 50 mm    |
| 차체 너비      | 50 mm    |
| 트레드의 경도(D) | 75 쇼어 D  |

## 하우징

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 재료      | 강판, 매우 무거움           |
| Fork 외형 | 다양한 강화               |
| 스위블 베어링 | 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개 |
| 색상      | 파란색 부동태화             |
| 오프셋     | 55 mm                |
| 회전 반경   | 155 mm               |
| 회전 간섭   | 310 mm               |
| 돔 직경    | 96 mm                |

## 피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 137 mm    |
| 플레이트 너비        | 105 mm    |
| 플레이트 홀 길이(최소)  | 75 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 80 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 75 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 105 mm    |
| 플레이트 구멍 직경     | 11 mm     |

제품 정보

# ZETA REVERSE

468SUOP200P63

EAN 4031582398458



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# ZETA REVERSE

468SUOP200P63

EAN 4031582398458



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

