

AGILA

2470DYK125P50

EAN 4031582341829



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	Igen
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	1,1 kg
Teljes szélesség	60 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapág	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	41 mm
Körbeforgás	207 mm
Kupola átmérője	60 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Csapág	Kúpos golyócsapág
Kerék színe	Kék passzívált
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	77 mm
Talplemez szélessége	67 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	46,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	51,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	56 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	61,5 mm
Tengely furat átmérője	8,5 mm

AGILA

2470DYK125P50

EAN 4031582341829

Rendelési szám 00006678
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

