

KAPPA LOAD

9651ITP150P63 CL67

EAN 4031582314571



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Kappa load
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	650 kg
6 公里/小时的载重	520 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	1300 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	60 °C
总高	200 mm
总宽度	110 mm
总重量	4.56 kg

支架

外壳材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	宽，加强的
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
颜色	蓝色钝化
偏移量	58 mm
旋转半径	137.5 mm
转向干涉	275 mm
Lubrication nipple	1
圆顶直径	111 mm

轮子

轮体材料	铝
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蜂蜜黄（RAL1005）
侧盖	无螺纹护罩
直径	150 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
胎面硬度（D）	42 岸 D

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	135 mm
上板宽	110 mm
上板孔长度（最小）	75 mm
上板孔长度（最大）	80 mm
上板孔宽度（最小）	75 mm
上板孔宽度（最大）	105 mm
上板孔直径	11 mm

KAPPA LOAD

9651ITP150P63 CL67

EAN 4031582314571

订单号 00827702

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

