

## KAPPA LOAD

9650TOO125P63

EAN 4031582348743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ● |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ○ ○ ○ ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ● |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Kappa load                  |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő           |
| Standard                          | EN12533 - Nehézipari görgők |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 840 kg                      |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 700 kg                      |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 1680 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                       |
| Összsúly                          | 3 kg                        |

## VÁZ

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| A ház anyaga       | Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz    |
| Villa alakja       | Széles, Megerősített               |
| Forgócsapág        | Axiális, barázdált tűgörgős csapág |
| Ellensúlyoz        | 48 mm                              |
| Körbeforgás        | 221 mm                             |
| Lubrication nipple | 1                                  |

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid, nehéz            |
| Futófelület anyaga           | Kerékkel megegyező         |
| Csapág                       | Siklócsapág                |
| Tengely                      | Csavar anyával             |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 125 mm                     |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                      |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D                 |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 135 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 110 mm                   |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 105 mm                   |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm                    |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                    |

# KAPPA LOAD

9650TOO125P63

EAN 4031582348743

Rendelési szám 00838705

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

