PRODUCTINFORMATIE

DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Diameter Asgat	12 mm
Naaflengte	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6201

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●●
Bewegingsgeluid	●●○○○
Slijtage	●●●●●
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	290 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	240 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	480 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,17 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Bestelnummer 00829018

Producttekeningen




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 065x32-Ø12-HL32

EAN 4031582332315

Bestelnummer 00329018



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH