

ALPHA

3470UER100P30-13

EAN 4031582304312



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●●
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	160 kg
静态载重	320 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	80 ° C
总高	128 mm
总重量	0.857 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
	柔软
胎面材料	弹性轮胎, 黑色, 硫化
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	34 mm
胎面硬度 (A)	64 岸 A

支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	40 mm
旋转半径	90 mm
转向干涉	180 mm

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm

ALPHA

3470UER100P30-13

EAN 4031582304312



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

3470...100P30-13

