

BASETECH

POR 108X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320794

Номер заказа 00030953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	108 mm
Ширина Протектор	36 mm
Диаметр отверстия Ось	12 mm
Длина хаба	44,4 mm
Ширина тела	36 mm
Твердость Протектор (D)	65 Береговая дорога D

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Basetech
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	160 kg
Грузоподъемность статическая	320 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	0,154 kg

BASETECH

POR 108X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320794

Номер заказа 00030953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

