

# DURATECH

UOD125X40-Ø12 LM44,4 TFR

EAN 4031582485325



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 휠

|            |               |
|------------|---------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드         |
| 트레드 재질     | 휠 차체와 동일      |
| 베어링        | 롤러 베어링, 스테인리스 |
| 직경         | 125 mm        |
| 트레드 폭      | 40 mm         |
| 차축 홀 직경    | 12 mm         |
| 허브 길이      | 44 mm         |
| 트레드의 경도(D) | 75 Shore D    |

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 감원     | ● ● ● ● ● |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 제품명            | Duratech        |
| 하우징 유형         | 휠               |
| 표준             | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 300 kg          |
| 적재 용량 정적       | 600 kg          |
| 온도 범위(최소)      | -40 °C          |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C           |
| 전체 체중          | 0.57 kg         |

# DURATECH

UOD125X40-Ø12 LM44,4 TFR

EAN 4031582485325



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

---

