

# AGILA

2470YGO050P30-11

EAN 4031582356342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○   |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Agila                           |
| Type                         | Zwenkwiel                       |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 50 kg                           |
| Elektrisch geleidend         | Ja                              |
| Roestvrij                    | Nee                             |
| Statisch Draagvermogen       | 100 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                           |
| Totale hoogte                | 69 mm                           |
| Totale breedte               | 43 mm                           |
| Totaal gewicht               | 0,15 kg                         |

## VORK

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium      |
| Vork Vorm                  | Breed                   |
| Zwenklager                 | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd      |
| Offset                     | 24 mm                   |
| Zwenk radius               | 49 mm                   |
| Uitzwenking                | 98 mm                   |
| Diameter koepel            | 41 mm                   |

## WIEL

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polypropyleen, elektrisch geleidend          |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend |
| Lager                         | Glijlager                                    |
| Kleur Wiel                    | Zilvergrijs (vergelijkbaar met RAL7001)      |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes                           |
| Diameter                      | 50 mm                                        |
| Breedte Loopvlak              | 20 mm                                        |
| Breedte wielkern              | 20 mm                                        |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A                                   |

## BEVESTIGING

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Type bevestiging          | Boutgat                                                                      |
| Diameter boutgat diameter | 11 mm                                                                        |
| Tip                       | Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. |

# AGILA

2470YGO050P30-11

EAN 4031582356342

Bestelnummer 00033340  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

